



## Klucze płaskie dwustronne, calowe, Typ: 12



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	610120 12
GTIN	4018754019793
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieluszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

### Opis techniczny

rozwartość klucza <sub>1</sub>	5/8 cal
maksymalna szerokość szczęki b <sub>2</sub>	40 mm
maksymalna wysokość szczęki h	5,8 mm
maksymalna szerokość szczęki b <sub>1</sub>	36 mm
rozwartości kluczy	calowe
rozwartość klucza <sub>2</sub>	11/16 cal
długość klucza L	205 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni

nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie