

**Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 34X36 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610100 34X36
GTIN	4018754018116
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 325 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 75 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 80 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 10 mm

**Opis techniczny**

maksymalna szerokość szczęki b1	75 mm
rozwartość klucza 1	34 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	80 mm
rozwartość klucza 2	36 mm
maksymalna wysokość szczęki h	10 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	325 mm
norma	DIN 3110

norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie