

**Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 8X10 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 610100 8X10   |
| GTIN             | 4018754017744 |
| Klasa artykułu   | 63A           |

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 140 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 20 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 23 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 5 mm

**Opis techniczny**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| maksymalna wysokość szczęki h   | 5 mm      |
| maksymalna szerokość szczęki b1 | 20 mm     |
| rozwartość klucza 1             | 8 mm      |
| maksymalna szerokość szczęki b2 | 23 mm     |
| rozwartość klucza 2             | 10 mm     |
| rozwartości kluczy              | metryczne |
| długość klucza L                | 140 mm    |
| norma                           | DIN 3110  |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| norma                                 | ISO 3318  |
| położenie szczęki 1                   | 15 stopni |
| położenie szczęki 2                   | 15 stopni |
| nieiskrzący                           | nie       |
| z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie       |