


HOLEX**Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx®, profil Torx®: E10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631515 E10
GTIN	4045197493408
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Wymiary profilu A: 9,4 mm

Ø po stronie napędu: 11,3 mm

długość: 25 mm

Opis techniczny

Wymiary profilu A	9,4 mm
długość	25 mm
Ø po stronie napędu	11,3 mm
profil Torx®	E10
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

