



## Klucze płaskie dwustronne, calowe, Typ: 13



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	610120 13
GTIN	4018754019809
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszczercająco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

### Opis techniczny

maksymalna szerokość szczęki b2	42 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	36 mm
maksymalna wysokość szczęki h	6,7 mm
rozwartość klucza <sub>1</sub>	5/8 cal
rozwartości kluczy	calowe
rozwartość klucza <sub>2</sub>	3/4 cal
długość klucza L	220 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni

nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie