

**Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx®, profil Torx®: E6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631500 E6
GTIN	4018754000951
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Wymiary profilu A: 5,7 mm

Ø po stronie napędu: 8 mm

długość: 23 mm

Opis techniczny

Wymiary profilu A	5,7 mm
profil Torx®	E6
długość	23 mm
Ø po stronie napędu	8 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
materiał	Wysokowydajna stal HPQ®, chromowana
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Aksesoria

Zestawy kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4, 3/8, 1/2
cala do wkrętów Torx® 35 elem.

630031

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych do śrub Torx®,
1/4 cala 21-elem.

630761

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala
63-elem.

630021