

**Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 10X11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610100 10X11
GTIN	4018754017751
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana nieluszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

**wskazówka:**

**WAŻNE!**

W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!

Numer zalecanego produktu: 610600

**Opis techniczny**

rozwartość klucza 1	10 mm
rozwartość klucza 2	11 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	24 mm
maksymalna wysokość szczęki h	5 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	27 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	155 mm
norma	DIN 3110

norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie