

**Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 14X17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610700 14X17
GTIN	4045197158956
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Poręczny uchwyt profilowy. O dużej żywotności i wyjątkowej wytrzymałości.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 205 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 33 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 39 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 6 mm

**Opis techniczny**

maksymalna wysokość szczęki h	6 mm
rozwartość klucza 2	17 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	33 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	39 mm
rozwartość klucza 1	14 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	205 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie