

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie, sześciokąt: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631700 5
GTIN	4018754000494
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

**Norma:****DIN 7422****Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszczało na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 10,7 mm

długość: 55 mm

**Opis techniczny**

sześciokąt	5 mm
długość	55 mm
Ø po stronie napędu	10,7 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

**Akcesoria**

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych QuickRelease,  
1/4 cala 22-elem.

630291

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala  
63-elem.

630021