



Klucze płaskie dwustronne, calowe, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	610120 1
GTIN	4018754019724
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieluszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

Opis techniczny

maksymalna szerokość szczęki b2	18 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	16 mm
maksymalna wysokość szczęki h	4 mm
rozwartości kluczy	calowe
rozwartość klucza ₂	5/16 cal
długość klucza L	140 mm
rozwartość klucza ₁	1/4 cal
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni

nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie