



Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx®, profil Torx®: E10



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 631500 E10 |
| GTIN | 4018754000982 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Wymiary profilu A: 9,4 mm

Ø po stronie napędu: 12,7 mm

długość: 23 mm

Opis techniczny

| | |
|--|-------------------------------------|
| Wymiary profilu A | 9,4 mm |
| profil Torx® | E10 |
| długość | 23 mm |
| Ø po stronie napędu | 12,7 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy do śrub TORX® |
| materiał | Wysokowydajna stal HPQ®, chromowana |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |

Aksesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych do śrub Torx®,
1/4 cala 21-elem.

630761