



## Klucze płaskie dwustronne, calowe, typ: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	610120 3
GTIN	2050001019233
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwarłości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

rozwarłość klucza  $\frac{1}{2}$ : 5/16 cal

rozwarłość klucza  $\frac{3}{8}$ : 3/8 cal

długość klucza L: 140 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 18 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 23 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 4,5 mm

### Opis techniczny

maksymalna szerokość szczęki b2	23 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	18 mm
maksymalna wysokość szczęki h	4,5 mm
rozwarłości kluczy	calowe
rozwarłość klucza $\frac{3}{8}$	3/8 cal
długość klucza L	140 mm

rozwartość klucza ,	5/16 cal
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie