

**Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 18X21 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610100 18X21
GTIN	4018754017911
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 235 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 40 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 47 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 8 mm

**Opis techniczny**

maksymalna szerokość szczęki b1	40 mm
rozwartość klucza 2	21 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	47 mm
maksymalna wysokość szczęki h	8 mm
rozwartość klucza 1	18 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	235 mm
norma	DIN 3110

norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie