



Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 10X13 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	610700 10X13
GTIN	4045197158888
Klasa artykułu	61A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Poręczny uchwyt profilowy. O dużej żywotności i wyjątkowej wytrzymałości.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 170 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 26 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 31 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 6 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 2	13 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	26 mm
rozwartość klucza 1	10 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	31 mm
maksymalna wysokość szczęki h	6 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	170 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie