

**HOLEX****Nasadka 6-kątna, 1/4 cala długie, rozwartość klucza: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631415 10
GTIN	4045197493316
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

**Norma:****DIN 3124-L****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**wskazówka:**

Nasadki 6-kątne do kluczy nasadowych HOLEX długie, dostępne w naszym eSklepie również w wersjach calowych (nr 631417).

materiał: stal chromowo-wanadowa

Ø po stronie napędu: 14,5 mm

długość: 50 mm

**Opis techniczny**

długość	50 mm
rozwartość klucza	10 mm
Ø po stronie napędu	14,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
norma	DIN 3124
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał	stal chromowo-wanadowa

powierzchnia	chromowana
z profilem AS-drive	nie
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy