



Klucze płaskie dwustronne, calowe, Typ: 22



Dane zamówienia

Numer katalogowy	610120 22
GTIN	4018754019861
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwarłości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieluszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

Opis techniczny

maksymalna szerokość szczęki b2	53 mm
maksymalna wysokość szczęki h	7,8 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	49 mm
rozwarłości kluczy	calowe
rozwarłość klucza 2	15/16 cal
długość klucza L	250 mm
rozwarłość klucza 1	7/8 cal
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni

nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie