



Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 30X32 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	610100 30X32
GTIN	4018754018062
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 300 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 66 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 70 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 10 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	30 mm
maksymalna wysokość szczęki h	10 mm
rozwartość klucza 2	32 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	70 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	66 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	300 mm
norma	DIN 3110

norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie