

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie, sześciokąt: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631710 8
GTIN	4018754000661
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieluszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 11,6 mm

długość: 28 mm

Opis techniczny

sześciokąt	8 mm
Ø po stronie napędu	11,6 mm
długość	28 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 36-elem.
Typ 6

630861 6