

**Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 13X17mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610100 13X17
GTIN	4018754017843
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszczaço na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

WAŻNE!

W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!

Numer zalecanego produktu: 610600

Opis techniczny

maksymalna szerokość szczęki b1	33 mm
rozwartość klucza 2	17 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	39 mm
rozwartość klucza 1	13 mm
maksymalna wysokość szczęki h	6 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	205 mm
norma	DIN 3110

norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie