

**Nasadka 6-kątna, 1/4 cala długie, rozwartość klucza: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631400 5
GTIN	4018754000197
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Zaokrąglone krawędzie z profilem **AS-drive**.

Norma:**DIN 3124-L****Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

materiał: Stal wysokowydajna HPQ®

Ø po stronie napędu: 7,9 mm

długość: 50 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	5 mm
Ø po stronie napędu	7,9 mm
długość	50 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
norma	DIN 3124
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych

materiał	Stal wysokowydajna HPQ®
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
z profilem AS-drive	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy