



Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 4X5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	610700 4X5
GTIN	4045197158819
Klasa artykułu	61A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Poręczny uchwyt profilowy. O dużej żywotności i wyjątkowej wytrzymałości.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 100 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 13 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 14 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 3 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	4 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	13 mm
maksymalna wysokość szczęki h	3 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	14 mm
rozwartość klucza 2	5 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	100 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie