

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie, sześciokąt: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631700 3
GTIN	4018754000470
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

Norma:**DIN 7422****Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana nieluszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 10,7 mm

długość: 55 mm

Opis techniczny

długość	55 mm
sześciokąt	3 mm
Ø po stronie napędu	10,7 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala
63-elem.

630021

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych QuickRelease,
1/4 cala 22-elem.

630291