

**Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx®, profil Torx®: E4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631500 E4
GTIN	4018754000937
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

**Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Wymiary profilu A: 3,8 mm

Ø po stronie napędu: 5,6 mm

długość: 23 mm

**Opis techniczny**

Wymiary profilu A	3,8 mm
długość	23 mm
Ø po stronie napędu	5,6 mm
profil Torx®	E4
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
materiał	Wysokowydajna stal HPQ®, chromowana
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

---

## Aksesoria

Zestawy kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4, 3/8, 1/2  
cala do wkrętów Torx® 35 elem.

630031

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala  
63-elem.

630021

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych do śrub Torx®,  
1/4 cala 21-elem.

630761