

HOLEX®**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala długie, rozwartość klucza: 24 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 651200 24 |
| GTIN | 4045197215208 |
| Klasa artykułu | 62D |

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów bezpieczeństwa mocować koniecznie z odpowiednim kołkiem łączącym i pierścieniem gumowym.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 35 mm

długość: 78 mm

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------|
| długość | 78 mm |
| Ø po stronie napędu | 35 mm |
| rozwartość klucza | 24 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny |

Akcesoria

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala,
10 szt., wraz z wyciągaczem typ 4

651790 4

Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm

651800 30

Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Ø×długość 3X25 mm

651900 3X25