

**HOLEX®**
**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala długie, z magnesem na sprężynie,  
rozwartość klucza: 10 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651210 10
GTIN	4045197215222
Klasa artykułu	62D

**Opis**
**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów bezpieczeństwa mocować koniecznie z odpowiednim kołkiem łączącym i pierścieniem gumowym.**

**Zaleta:**

Śruba jest pewnie przytrzymywana dzięki magnesowi osadzonemu na sprężynie. Zapewnia to jednocześnie niezawodne uchwycenie całego łba śruby. Dzięki sprężynie można również łatwo wyjmować wykręcone śruby / nakrętki.

**Materiał:**

Stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia czerniona

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 17,5 mm

długość: 78 mm

**Opis techniczny**

długość	78 mm
rozwartość klucza	10 mm
Ø po stronie napędu	17,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

---

**Akcesoria**

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala,  
10 szt., wraz z wyciągaczem typ 3

651790 3

Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Øxdługość 3X20 mm

651900 3X20

Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 25 mm

651800 25