

Koken**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651010 22
GTIN	4991644353156
Klasa artykułu	63R

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Zalety:

Profil Surface Drive chwyta boki łbów śrub, nie niszcząc ich krawędzi. Zapobiega to również blokowaniu się nasadki na łbach już uszkodzonych śrub.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 32 mm

długość: 38 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	32 mm
długość	38 mm
rozwartość klucza	22 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive

Aksesoria

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 4	651790 4
Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm	651800 30
Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Ø×długość 3X25 mm	651900 3X25