

HOLEX®**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala długie, z magnesem na sprężynie, rozwartość klucza: 15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651210 15
GTIN	4045197215246
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów bezpieczeństwa mocować koniecznie z odpowiednim kołkiem łączącym i pierścieniem gumowym.

Zaleta:

Śruba jest pewnie przytrzymywana dzięki magnesowi osadzonemu na sprężynie. Zapewnia to jednocześnie niezawodne uchwycenie całego łba śruby. Dzięki sprężynie można również łatwo wyjmować wykręcone śruby / nakrętki.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia czerniona

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 23,7 mm

długość: 78 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	15 mm
Ø po stronie napędu	23,7 mm
długość	78 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

Akcesoria

Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Ø×długość 3X25 mm	651900 3X25
Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm	651800 30
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 4	651790 4