



Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala z tuleją nylonową, Surface Drive, rozwartość klucza: 19mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	651230 19
GTIN	4045197198914
Klasa artykułu	62D

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Nasadki długie Prawidłowe dociągnięcie nakrętek i śrub jest istotne podczas wymiany kół i opon, aby zapewnić bezpieczeństwo jazdy. Klucze nasadowe 6-kątne z chwytem z tworzywa sztucznego zapewniają wystarczająco mocne osadzenie nakrętek lub śrub bez uszkodzenia felg. Klucze nasadowe nadają się również do wkrętarek udarowych.

Tulejka z tworzywa sztucznego chroni felgi i zapobiega zarysowaniom lub innym uszkodzeniom powodowanym przez narzędzie. Dzięki temu właściciel pojazdu zyskuje pewność, że jego samochód jest zawsze w dobrym stanie.

Klucze nasadowe są istotnym elementem każdego warsztatu samochodowego. Czy to podczas samodzielnych napraw, czy podczas wymiany kół i opon wykonywanych przez specjalistę – tych narzędzi nigdy nie powinno zabraknąć.

Zalety:

Profil Surface Drive chwyta boki łbów śrub, nie niszcząc ich krawędzi. Zapobiega to również blokowaniu się nasadki na łbach już uszkodzonych śrub.

Zastosowanie:

Chroni obudowy albo obręcze kół z metali lekkich przed uszkodzeniami przy montażu. Pewne zabezpieczenie dzięki wystającej, odpornej na uderzenia tulei z tworzywa sztucznego. Łatwe rozróżnienie wkładek dzięki kolorowym oznaczeniom.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, manganowo-fosforanowa.

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	29 mm
rozwartość klucza	19 mm
długość	130 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/651230-19>