

**Koken****Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 27 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	651010 27
GTIN	4991644353200
Klasa artykułu	63R

## Opis

### Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

### Zalety:

Profil Surface Drive chwyta boki łbów śrub, nie niszcząc ich krawędzi. Zapobiega to również blokowaniu się nasadki na łbach już uszkodzonych śrub.

### Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 38,2 mm

długość: 40 mm

## Opis techniczny

długość	40 mm
rozwartość klucza	27 mm
Ø po stronie napędu	38,2 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive

## Aksesoria

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 4	651790 4
Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm	651800 30
Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Øxdługość 3X25 mm	651900 3X25