

Koken**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 15 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 651010 15 |
| GTIN | 4991644353088 |
| Klasa artykułu | 63R |

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Zalety:

Profil Surface Drive chwyta boki łbów śrub, nie niszcząc ich krawędzi. Zapobiega to również blokowaniu się nasadki na łbach już uszkodzonych śrub.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 23,2 mm

długość: 38 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------|---------|
| rozwartość klucza | 15 mm |
| długość | 38 mm |
| Ø po stronie napędu | 23,2 mm |

| | |
|--|-------------------------------------|
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Øxdługość 3X25 mm | 651900 3X25 |
| Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem Typ 4 | 651790 4 |
| Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm | 651800 30 |
| Zestaw nasadek 6-kątnych IMPACT, 1/2 cala, 9 elementów Surface Drive | 651012 |