

Koken**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala z przegubem, rozwartość klucza: 21 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	651215 21
GTIN	4991644357000
Klasa artykułu	63R

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Zalety:

Bezpośrednie wkręcanie w niedostępnych miejscach, bez potrzeby stosowania przegubu Cardana.

Norma:

DIN 3129

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 30,7 mm

długość: 73,5 mm

Opis techniczny

długość	73,5 mm
rozwartość klucza	21 mm
Ø po stronie napędu	30,7 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

Akcesoria

Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Øxdługość 3X25 mm	651900 3X25
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 4	651790 4
Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm	651800 30