

**Samozaciskowy uchwyt wiertarski, Typ: 16/16****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 341420 16/16 |
| GTIN | 4045197883261 |
| Klasa artykułu | 31J |

Opis**Wykonanie:**

Ze stożkiem DIN 238
wersja przemysłowa

Zastosowanie:

do wiertarek stojakowych.

Nakładane na chwyt trzpieniowy nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.

zakres mocowania: 3 - 16 mm

Ø zewnętrzna: 52 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 105 mm

uchwytów ze stożkiem: CBN - B 16

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 15,733 mm

Opis techniczny

| | |
|---|------------|
| Ø zewnętrzna | 52 mm |
| największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego | 15,733 mm |
| zakres mocowania | 3 - 16 mm |
| dł. uchwytu zamkniętego | 105 mm |
| uchwytów ze stożkiem | CBN - B 16 |

