

**Koken****Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651010 16
GTIN	4991644353095
Klasa artykułu	63R

**Opis****Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

**Zalety:**

Profil Surface Drive chwyta boki łbów śrub, nie niszcząc ich krawędzi. Zapobiega to również blokowaniu się nasadki na łbach już uszkodzonych śrub.

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 24,5 mm

długość: 38 mm

**Opis techniczny**

Ø po stronie napędu	24,5 mm
rozwartość klucza	16 mm
długość	38 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

## Akcesoria

Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Øxdługość 3X25 mm	651900 3X25
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem Typ 4	651790 4
Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm	651800 30
Zestaw nasadek 6-kątnych IMPACT, 1/2 cala, 9 elementów Surface Drive	651012