

**HOLEX®**
**Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala 43-elem.**

**Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 630100        |
| GTIN             | 4045197161642 |
| Klasa artykułu   | 62A           |

**Opis**
**Wykonanie:**
**Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.**

Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

**Zastosowanie:**

Do śrub / nakrętek gs\_profil\_6kant-einsatz M2 – M20;

do śrub 6-kątnych ; gs\_profil\_6kant M4 – M18.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**w dostawie:**

Nasadki 6-kątne, 1/4 cala: 11 szt. nr 631020 wielk. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Nasadki 12-kątne, 1/2 cala: 13 szt. nr 642120 wielk. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/4 cala: 3 szt. nr 631720 wielk. 3; 4; 5.

Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/2 cala: 5 szt. nr 643220 wielk. 6; 8; 10; 12; 14

Uchwyt poprzeczny, 1/4 cala: 1 szt. podobne do nr 633029

Przetyczka, 1/2 cala: 1 szt. nr 641320

Przetyczka, 1/4 cala: 1 szt. podobne do nr 632829

Przedłużki, 1/4 cala: 2 szt. nr 632420, wielk. 50; 150

Przedłużki, 1/2 cala: 2 szt. nr 641020, wielk. 130; 255

Przegub Cardana 1/4 cala: 1 szt. nr 633520

Przegub Cardana 1/2 cala: 1 szt. nr 641620

Grzechotka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632300

Grzechotka, 1/2 cala: 1 szt. nr 640220

Przechowywanie w: skrzynce z blachy stalowej

długość: 440 mm  
szerokość: 266 mm  
wysokość: 50 mm  
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal  
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal  
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych: 4-13 mm  
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych: 13-32 mm  
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-14 mm

## Opis techniczny

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne         | 1/4 cal                         |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne         | 1/2 cal                         |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego          | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego          | do kluczy nasadowych 6-kątnych  |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego          | Wkrętak trzpieniowy, 6-kątne    |
| liczba części                                  | 43                              |
| Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych  | 4-13 mm                         |
| Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych | 13-32 mm                        |
| Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych     | 3-14 mm                         |
| Opakowanie                                     | Skrzynka z blachy stalowej      |
| długość  | 440 mm                          |
| szerokość                                      | 266 mm                          |
| wysokość                                       | 50 mm                           |