



Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4 cala z powłoką TiN 30-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	630340
GTIN	4000896175475
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.

Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

Z ostrzami z powłoką TiN dla doskonałej przyczepności i odporności na ścieranie.

Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 – M8 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M8.

Do śrub Pozidriv i Phillips z gwintem M2,5 – M5 oraz śrub z gniazdem Torx® z gwintem M3 – M6.

w dostawie::

Nasadki 6-kątne: 12 szt., rozm. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

nasadki 6-kątne,

z powłoką z TiN: 4 szt. nr 631733 rozm. 3; 4; 5; 6

Nasadki do wkrętek trzpieniowych 6-kątnych Torx®

z powłoką TiN: 5 szt., wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Nasadki wkrętkowe do Phillips

powlekane TiN: 2 szt., wielk. 1; 2

nasadki wkrętkowe Pozidriv,

z powłoką z TiN: 2 szt., wielk. 1; 2

Uchwyt nasadzany: 1 szt.

przedłużki: 2 szt. wielk. 55; 147 mm

przegub Cardana: 1 szt.

grzechotka: 1 szt.

przechowywane w: kasetka z tworzywa sztucznego z podpórką i korytkiem do odkładania części
wysokość: 54 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych: 4-14 mm

Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-6 mm

Opis techniczny

liczba części	30
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	4-14 mm
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-6 mm
Opakowanie	kasetka z tworzywa sztucznego z podpórką i korytkiem do odkładania części
długość	180 mm
szerokość	150 mm
wysokość	54 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe