

**Klucze płaskie, 2-stronne, fosforanowane, rozwartość klucza: 8X10mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 610900 8X10 |
| GTIN | 4045197384096 |
| Klasa artykułu | 62A |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Chwył owalny.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|-----------|
| rozwartość klucza 2 | 10 mm |
| rozwartość klucza 1 | 8 mm |
| maksymalna szerokość szczęki b2 | 23 mm |
| maksymalna szerokość szczęki b1 | 20 mm |
| maksymalna wysokość szczęki h | 5 mm |
| rozwartości kluczy | metryczne |
| długość klucza L | 136 mm |
| norma | DIN 3110 |
| norma | ISO 3318 |
| położenie szczęki 1 | 15 stopni |
| położenie szczęki 2 | 15 stopni |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| powierzchnia | fosforanowane |
| Atrybut nazwy produktu | fosforanowane |
| nieiskrzący | nie |
| z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie |
| Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |