

**HOLEX®****Klucze płaskie, 2-stronne, fosforanowane, rozwartość klucza: 16X17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610900 16X17
GTIN	4045197384188
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył owalny.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 201 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 36 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 39 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 6 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza 1	16 mm
maksymalna wysokość szczęki h	6 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	39 mm
rozwartość klucza 2	17 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	36 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	201 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie