

**Grzechotka przełączalna, 1/4 cala, typ:****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	632000
GTIN	4018754177738
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

Pasuje do :

Nasadki do narzędzi ręcznych.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

długość całkowita: 117 mm

liczba zębów: 22

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
norma	DIN 3120
norma	DIN 3122
długość całkowita	117 mm
liczba zębów	22
kąt roboczy	16,4 stopni
materiał	chromowa stal stopowa

powierzchnia

chromowany

Aksesoria

Zestaw części zamiennych 1/4 cala, wraz z pokrywą

632250