



Klucze płaskie, 2-stronne, fosforanowane, rozwartość klucza: 16X18 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	610900 16X18
GTIN	4045197384195
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył owalny.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 201 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 36 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 40 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 7 mm

Opis techniczny

maksymalna szerokość szczęki b2	40 mm
rozwartość klucza 2	18 mm
rozwartość klucza 1	16 mm
maksymalna wysokość szczęki h	7 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	36 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	201 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie