



## Klucze płaskie, 2-stronne, fosforanowane, rozwartość klucza: 24X27 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	610900 24X27
GTIN	4045197384294
Klasa artykułu	62A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył owalny.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 265 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 54 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 60 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 9 mm

### Opis techniczny

rozwartość klucza 1	24 mm
maksymalna wysokość szczęki h	9 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	60 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	54 mm
rozwartość klucza 2	27 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	265 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie