

**Zestawy kluczy płaskich dwustronnych, fosforanowane, liczba wkrętaków: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610910 8
GTIN	4045197384393
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył owalny.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

w dostawie::

Po 1 kluczu płaskim dwustronnym nr 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: wielk. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Opis techniczny

liczba wkrętaków	8
rozwartości kluczy	metryczne
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Aksesoria

Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 6X7 mm	610900 6X7
Stojak z tworzywa sztucznego do liczby kluczy 8	611500 8
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 12X13 mm	610900 12X13
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 14X15 mm	610900 14X15
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 10X11 mm	610900 10X11
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 18X21 mm	610900 18X21
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 8X9 mm	610900 8X9
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 19X22 mm	610900 19X22
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 16X17 mm	610900 16X17