

HOLEX®**Dwustronny klucz płaski, chromowane, rozwartość klucza: 16X18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610950 16X18
GTIN	4045197159298
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.
Chwył owalny.

Norma:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
długość klucza L: 201 mm
maksymalna szerokość szczęki b1: 36 mm
maksymalna szerokość szczęki b2: 40 mm
maksymalna wysokość szczęki h: 7 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 2	18 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	36 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	40 mm
rozwartość klucza 1	16 mm
maksymalna wysokość szczęki h	7 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	201 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie