



## Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 18X21 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	610700 18X21
GTIN	4045197159007
Klasa artykułu	61A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Poręczny uchwyt profilowy. O dużej żywotności i wyjątkowej wytrzymałości.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 235 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 40 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 47 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 8 mm

### Opis techniczny

maksymalna szerokość szczęki b1	40 mm
rozwartość klucza 1	18 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	47 mm
maksymalna wysokość szczęki h	8 mm
rozwartość klucza 2	21 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	235 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie