

HOLEX®**Dwustronny klucz płaski, chromowane, rozwartość klucza: 11X13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610950 11X13
GTIN	4045197441447
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.
Chwył owalny.

Norma:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
długość klucza L: 171 mm
maksymalna szerokość szczęki b1: 29 mm
maksymalna szerokość szczęki b2: 31 mm
maksymalna wysokość szczęki h: 6 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęki h	6 mm
rozwartość klucza 1	11 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	29 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	31 mm
rozwartość klucza 2	13 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	171 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie