

Koken**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala cienkościenne, z tuleją z tworzywa sztucznego, rozwartość klucza: 21 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	651240 21
GTIN	4991644359431
Klasa artykułu	63R

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Zalety:

- niewielkai dokładnie dobrana długość całkowita nasadki umożliwiawkręcanie i wykręcanie trudno dostępnych śrub
- ochrona wrażliwych części (np. obręczy aluminiowych) dzięki tulejom ochronnym
- możliwość pozycjonowania przy pracującej wkrętarce, ponieważ tuleja ochronnajest napędzana sprzęgłem jednokierunkowym
- szybkie rozróżnianie nasadek dzięki kolorom
- na klucze nasadowe można wywierać duże siły dziękiściefie skrętnej.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do ostrożnego montażu wrażliwych części (np. obręczy z metali lekkich).

Norma:

DIN 3129

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Tuleje ochronne zamienne zob. nr 651242.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 29 mm

długość: 110 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	29 mm
długość	110 mm
rozwartość klucza	21 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Kolek łączący do nasadek 1/2 cala Ø×długość 3X20 mm	651900 3X20
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem Typ 3	651790 3
Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 25 mm	651800 25
Tulejki ochronne z tworzywa sztucznego Typ 21	651242 21
Zestaw IMPACT 6-kątny, 1/2 cala cienkościenne, z tuleją z tworzywa sztucznego	651241