

**HOLEX****Klucze płaskie, 2-stronne, fosforanowane, rozwartość klucza: 6X7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610900 6X7
GTIN	4045197384065
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.  
Chwyt owalny.

**Norma:****DIN 3110 / ISO 3318****Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

**Opis techniczny**

maksymalna szerokość szczęki b2	18 mm
maksymalna wysokość szczęki h	4 mm
rozwartość klucza 1	6 mm
rozwartość klucza 2	7 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	16 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	122 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni

powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie