

HOLEX®**Klucze płaskie, 2-stronne, fosforanowane, rozwartość klucza: 13X15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610900 13X15
GTIN	4045197384140
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył owalny.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 186 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 33 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 35 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 6 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęki h	6 mm
rozwartość klucza 1	13 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	33 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	35 mm
rozwartość klucza 2	15 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	186 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie