



Lampa warsztatowa Planonlight LED Black Series, pobór mocy: 10W



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 081353 10 |
| GTIN | 2050001919397 |
| Klasa artykułu | 04E |

Opis

Wykonanie:

Planonlight LED **Black Series** jest lampą warsztatową o **najsilniejszym strumieniu światła i najbardziej zwartej konstrukcji** spośród wszystkich lamp warsztatowych Planonlight. Wersje nabudowywane z różnymi możliwościami mocowania, do zastosowania w najtrudniejszych warunkach przemysłowych.

- **Bardzo silny strumień światła diod LED 157 lm/W.**
- **Całkowicie bezobsługowe (trwałość 50000 h).**
- **Nadają się dobrze do uzupełniania wyposażenia dzięki szczególnie małym wymiarom, mogą być również stosowane w maszynach o wielu zakamarkach.**
- **Duża liczba wariantów z 8 różnymi modelami (wersja do wbudowania na zamówienie).**
- **Różne sposoby mocowania: montaż równo z powierzchnią albo na regulowanych uchwytych 081381 dla montażu na stropie pod kątem 45°.**
- **Lepszy i sprawdzony sposób uszczelnienia, stopień ochrony IP68 i IP69K (szczelność na przenikanie emulsji).**

wskazówka:

Napięcie robocze 24 V DC – podłączenie bezpośrednio do napięcia sieciowego (230 V / 50 Hz) powoduje uszkodzenie lampy!Należy użyć transformatora nr 081375.

Opis techniczny

| | |
|--------------------------|--------------------|
| masa | 500 g |
| Strumień światła | 1300 lm |
| pobór mocy | 10 W |
| stały kąt wiązki światła | 120 stopni |
| Źródło światła | Moduł LED |
| zakres temperatur | -20 - 55 °C |
| wys. całkowita | 20 mm |
| temperatura barwy | 6500 K |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
| Szerokość całkowita | 65 mm |
| długość całkowita | 168,5 mm |
| strefa wg ATEX | brak |
| oznaczenie producenta | 10487 |
| Rodzaj produktu | Lampa maszynowa |

Akcesoria

| | |
|---|--------|
| Transformator do PLANONLIGHT LED24 V/100 VA | 081375 |
| Uchwyt do Black Series 45° | 081381 |