



## Lampa warsztatowa Planonlight LED Black Series, pobór mocy: 30W



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081353 30
GTIN	2050001919410
Klasa artykułu	04E

### Opis

#### Wykonanie:

Planonlight LED **Black Series** jest lampą warsztatową o **najsilniejszym strumieniu światła i najbardziej zwartej konstrukcji** spośród wszystkich lamp warsztatowych Planonlight. Wersje nabudowywane z różnymi możliwościami mocowania, do zastosowania w najtrudniejszych warunkach przemysłowych.

- **Bardzo silny strumień światła diod LED 157 lm/W.**
- **Całkowicie bezobsługowe (trwałość 50000 h).**
- **Nadają się dobrze do uzupełniania wyposażenia dzięki szczególnie małym wymiarom, mogą być również stosowane w maszynach o wielu zakamarkach.**
- **Duża liczba wariantów z 8 różnymi modelami (wersja do wbudowania na zamówienie).**
- **Różne sposoby mocowania: montaż równo z powierzchnią albo na regulowanych uchwytach 081381 dla montażu na stropie pod kątem 45°.**
- **Lepszy i sprawdzony sposób uszczelnienia, stopień ochrony IP68 i IP69K (szczelność na przenikanie emulsji).**

#### wskazówka:

**Napięcie robocze 24 V DC – podłączenie bezpośrednio do napięcia sieciowego (230 V / 50 Hz) powoduje uszkodzenie lampy!**Należy użyć transformatora nr 081375.

### Opis techniczny

Źródło światła	Moduł LED
masa	900 g
Strumień światła	4000 lm
stały kąt wiązki światła	120 stopni
pobór mocy	30 W
zakres temperatur	-20 - 55 °C
wys. całkowita	20 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
temperatura barwy	6500 K
Szerokość całkowita	65 mm
długość całkowita	430,5 mm
strefa wg ATEX	brak
oznaczenie producenta	10493
Rodzaj produktu	Lampa maszynowa

## Akcesoria

Transformator do PLANONLIGHT LED24 V/100 VA	081375
Uchwyt do Black Series 45°	081381