



Samoniwelujące lasery liniowo-krzyżowe GCL, Typ: 2-50CG



Dane zamówienia

Numer katalogowy	468488 2-50CG
GTIN	3165140865654
Klasa artykułu	46T

Opis

Wykonanie:

Laser liniowo-krzyżowy z samoniwelującymi wiązkami światła laserowego. Szybkie poziome i pionowe ustawianie linii. Solidna konstrukcja z miękką nakładką chroni przed wstrząsami. Pyłoszczelny i zabezpieczony przed bryzgami wody.

Dodatkowo dwie pionowe linie skierowane w dół. Złącze Bluetooth umożliwia precyzyjną pracę bez kontaktu z urządzeniem.

Zielone linie krzyżowe zapewniają lepszą widoczność również przy słabym oświetleniu.

w dostawie::

Akumulator litowo-jonowy 12V, ładowarka, uchwyt uniwersalny, tablica celownicza dla lasera i walizka.

stopień ochrony IP: IP 54

złącze: złącze Bluetooth

granica błędu: $\pm 0,3$ mm/m

klasa lasera: 2

zasięg: 50 m

zakres niwelowania: ± 4 stopni

gwint do statywu: 1/4 cal

długość: 136 mm

Opis techniczny

długość	136 mm
zasięg	50 m
stopień ochrony IP	IP 54
zakres niwelowania	±4 stopni
gwint do statywu	1/4 cal
granica błędu	±0,3 mm/m
wysokość	163 mm
klasa lasera	2
szerokość	122 mm
złącze	złącze Bluetooth
masa	600 g
z bateriami / akumulatorkami	akumulatorowa